TERMÉKINFORMÁCIÓK

LINEA CLINIC

5944USC150R36-34XS S30

EAN 4031582360066



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●●●
Mozgás zajkibocsátása	●●●○○
Kopás	●●●●○
Korrozióálló képesség	●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea clinic
Ház típusa	Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Standard	hasonló EN12531- Kórházi ágygörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	1,12 kg
Teljes szélesség	71 mm
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkerekes villa
Forgócsapágy	Precíziós golyóscsapágy
Ellensúlyoz	47,5 mm
Körbeforgás	254 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	15 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője	32 mm
Csavar hossza	42 mm
Tippek	A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell

Deutscher Designer Club

IF Design Award

Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5944USC150R36-34XS S30

EAN 4031582360066

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok





Deutscher Designer Club

IF Design Award

Interzum Award