

MAXTECH

UAO160X40-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582442311



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Maxtech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 400 kg

Tracidad de carga estàtica 800 kg

Temperatura (mínim) -40 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Pes total 0,54 kg

RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	160 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	58 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	60 Shore D

MAXTECH

UAO160X40-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582442311



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

