

ALPHA STAINLESS

8470PID125P62

EAN 4031582381542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	155 mm
全幅	75 mm
総重量	1.06 kg

ハウジング

住宅用建材	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	40 mm
旋回半径	102.5 mm
旋回径	205 mm
ドーム径	75 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	ローラーベアリング、ステンレス
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
直径	125 mm
トレッド幅	37 mm
ボディ幅	37 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	105 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長（最小）	77 mm
プレート穴長（最大）	60 mm
プレート穴幅（最小）	77 mm
プレート穴幅（最大）	80 mm
プレート穴径	9 mm

3470U00125P62-neu

