

## ZETA

4688IEP200P63

EAN 4031582308273

Objednávací číslo 00804234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ● ● |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu              | Zeta                        |
| Typ krytu                   | Pevné Kolečko               |
| Standardní                  | EN12532 – Převážní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 450 kg                      |
| Nosnost 6 km/h              | 360 kg                      |
| Statický Nosnost            | 900 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                      |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C                       |
| Celková výška               | 240 mm                      |
| Celková šířka               | 117 mm                      |
| Celková hmotnost            | 2,941 kg                    |

## KOLO

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Materiál těla      | Hliník                                     |
| Materiál běhounu   | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko                   |
| Šroub              | Šroub s maticí                             |
| Barva Kolo         | Jet black (podobný RAL9005)                |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                                |
| Průměr             | 200 mm                                     |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                                      |
| Šířka těla         | 50 mm                                      |
| Tvrdost Běhoun (A) | 67 Obuv A                                  |

## UCHYCENÍ

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Materiál     | Ocelový plech, velmi těžký |
| Tvar Vidlice | Široký, Vyztužené          |
| Barva        | Pasivováno modrou          |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 137 mm               |
| Šířka desky                    | 117 mm               |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                |

# ZETA

4688IEP200P63

EAN 4031582308273  
Objednáací číslo 00804234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

