INFORMAZIONI DI PRODOTTO

STORA

2370PIP125S74

EAN 4031582369328



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●●○○
Attrito	●●●○○
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stora
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	154 mm

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Sottile
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	38 mm
Raggio di piroettamento	100,5 mm
Ingombro di piroettamento	201 mm

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, antitraccia
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	75 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno filettato con Collare esagonale, superiore, rivettato

© Copyright 2026 TENTE International GmbH