PRODUKTINFORMATION

STYLEA

5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311259

Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●●●
Korrosionsbeständigkeit	●●●●○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Stylea
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	50 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	77 mm
Gesamtbreite	54 mm
Gesamtgewicht	0,13 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Weißaluminium (ähnlich RAL9006)
Ausladung	30 mm
Schwenkradius	87 mm
Störkreis	174 mm
Dom Durchmesser	20 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Laufflächenfarbe	Weißaluminium (ähnlich RAL9006)
Radfarbe	Weißaluminium (ähnlich RAL9006)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	8 mm
Achsloch Durchmesser	0 mm
Nabenlänge	0 mm
Breite des Radkörpers	8 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311259

Bestellnummer 00074620

Produktzeichnungen