

ALPHA

3477U00160P30-13

EAN 4031582306156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ● |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|------------------|
| 製品名 | Alpha |
| ハウジングタイプ | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 200 kg |
| 静荷重 | 400 kg |
| 温度範囲 (最小) | -40 °C |
| 最大温度範囲 | 80 °C |
| 取付高 | 195 mm |
| 総重量 | 2.021 kg |

車輪

| | |
|-------------|-----------|
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | プレーンベアリング |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 160 mm |
| トレッド幅 | 40 mm |
| トレッドの硬度 (D) | 75 ショアD |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | スチール、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット | 60 mm |
| 旋回半径 | 167 mm |
| 旋回径 | 334 mm |

フィッティング

| | |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
| ボルト穴径 | 13 mm |

ALPHA

3477U00160P30-13

EAN 4031582306156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

