製品情報

MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Maxtech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	500 kg
6km/hの耐荷重	400 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1000 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	1.17 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（A）	96 ショアA
トレッドの硬度（D）	48 ショアD

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報


MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061

注文番号 00034873

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH