

# STYLEA

5925UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktname                 | Stylea                       |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm                        | EN12528 - Möbelrollen        |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 80 kg                        |
| Statische Tragfähigkeit     | 160 kg                       |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                       |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                        |
| Bauhöhe                     | 82 mm                        |
| Gesamtbreite                | 54 mm                        |

## RAD

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid               |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager                   | Präzisionskugellager   |
| Achse                   | Vernietet              |
| Fadenschutz             | Mit Fadenschutz        |
| Durchmesser             | 75 mm                  |
| Breite der Lauffläche   | 15 mm                  |

## GEHÄUSE

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Material           | Polyamid             |
| Gabelform          | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager       | Stift, drehbar       |
| Ausladung          | 23 mm                |
| Schwenkradius      | 81 mm                |
| Störkreis          | 162 mm               |
| Dom Durchmesser    | 30 mm                |
| Gewindedurchmesser | 10 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Befestigungsart | Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben |
| Bundstift Länge | 15 mm                                 |

# STYLEA

5925UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

