

ALPHA SMART

3377DVR200P63

EAN 4031582331646



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

コア属性

製品名	Alpha smart
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重	205 kg
4km/hの耐荷重	205 kg
静荷重	410 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	240 mm
総重量	3.202 kg

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	200 mm
トレッド幅	30 mm
トレッドの硬度 (A)	85 ショアA

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	52.5 mm
旋回半径	164.5 mm
旋回径	329 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長 (最大)	105 mm
プレート穴幅 (最小)	77 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	11 mm

ALPHA SMART

3377DVR200P63

EAN 4031582331646



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

