PRODUKTINFORMATION

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

Bestellnummer 00802704



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●●○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●●○
Korrosionsbeständigkeit	●●●●○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Kappa load
Typ	Bockrolle
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	2160 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	1800 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	3600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	305 mm
Gesamtbreite	140 mm
Gesamtgewicht	13,64 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Bauchig, verstärkt
Schwenklager	Axialrillen- und Kegelrollenlager
Farbe	Zink-Eisen (transparent)
Lubrication nipple	1

RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Breite des Radkörpers	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Große rechteckige Platte
Plattenlänge	175 mm
Plattenbreite	140 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	140 mm
Plattenloch Durchmesser	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

Bestellnummer 00802704

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen



