

LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582382839



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●●
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○

コア属性

製品名	Linea clinic
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスター
3km/hの耐荷重	150 kg
4km/hの耐荷重	150 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	450 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	130 mm
全幅	71 mm
総重量	0.94 kg
認証	TÜV Süd によるテストと監視

ドイツデザイナー
クラブインター
ツム賞product
design
awardIFデザイ
ン賞

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
回転ベアリング	精密ボールベアリング
色	グレーホワイト (RAL9002)
オフセット	40 mm
回転半径	108 mm
回転径	216 mm
ドーム径	45.5 mm
ヒント	ポリエチレン製ケーブルキャッチャー体型ハウジング。

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
車輪色	グレーホワイト (RAL9002)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	15 mm
ボディ幅	15 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付き ステム、ショート版
ボルト径	32 mm
ボルト長	50 mm
ボルトねじ位置	7 mm
ボルト取付穴数	4
ヒント	病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582382839

注文番号 00061439
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ドイツ
デザイナー
クラブ



インター
ツム賞



product
design
award

IFデザイ
ン賞