

ALPHA

3477PVO200P30-13

EAN 4031582305654



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	400 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	235 mm
総重量	2.99 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	55 mm
旋回半径	166 mm
旋回径	332 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
トレッドの硬度（A）	85 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

ALPHA

3477PVO200P30-13

EAN 4031582305654



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

