

## ZETA

4688ITP250P63

EAN 4031582030532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Zeta           |
| ハウジングタイプ  | 固定キャスター        |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 800 kg         |
| 6km/hの耐荷重 | 640 kg         |
| 静荷重       | 1600 kg        |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C         |
| 最大温度範囲    | 60 °C          |
| 取付高       | 290 mm         |
| 全幅        | 117 mm         |
| 総重量       | 3.747 kg       |

## 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | アルミニウム            |
| トレッド材質      | ポリウレタン、鋳造         |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング        |
| 車軸          | ナットでネジ止め          |
| 車輪色         | ハニーイエロー (RAL1005) |
| スレッドガード     | スレッドガードなし         |
| 直径          | 250 mm            |
| トレッド幅       | 55 mm             |
| ボディ幅        | 55 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA           |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD           |

## ハウジング

|        |           |
|--------|-----------|
| 材料     | スチール、超重量系 |
| フォーク形状 | 幅広い、強化版   |
| 色      | 青色被膜保護    |

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 137 mm  |
| プレート幅       | 117 mm  |
| プレート穴長 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 80 mm   |
| プレート穴幅 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 105 mm  |
| プレート穴径      | 11 mm   |

# ZETA

4688ITP250P63

EAN 4031582030532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

