ZETA

4687UAP125P63

EAN 4031582396409

Numéro de commande 00828461



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge à 6 km/h	240 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	164 mm
Largeur totale	96 mm
Poids	2.94 kg

CHAPE

Déport	60 mm
Rayon d'encombrement	161 mm
Diamètre d'encombrement	322 mm
Diamètre du dôme	96 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

RACCORD

Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA


4687UAP125P63


EAN 4031582396409

Numéro de commande 00838461

Dessins du produit







© Copyright 2026 TENTE International GmbH