

ELASTECH

IEP 100X40 HL49 ASM.

EAN 4031582319675



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	アルミニウム
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	メタリック
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	40 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	49 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度 (A)	68 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
総重量	0.515 kg

ELASTECH

IEP 100X40 HL49 ASM.

EAN 4031582319675



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

