

PURETECH

PIO075x25-Ø8

EAN 4031582356632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	60 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	120 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.1 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	26.5 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA