

MAXTECH

UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu role, Inoxidabil
Roată	Alb natural
Diametru	125 mm
Benză de rulare	32 mm
Diametrul găurii Axă	12 mm
Lungime butuc	44 mm
Lățimea corpului	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Maxtech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	200 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	400 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,31 kg

MAXTECH

UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322767

Numărul de comandă 00034191
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

