

ALPHA

3470UFR100P30-13

EAN 4031582304398

Objednávací číslo 00028243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	150 kg
Statická Nosnost	300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	128 mm
Stavební výška	75 mm
Celková hmotnost	0,794 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Šířka středu kola	34 mm
Tvrdość Běhoun (A)	63 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	90 mm
Průměr otáčení	180 mm
Poloměr otáčení	75 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	13 mm

ALPHA

3470UFR100P30-13

EAN 4031582304398
Objednáací číslo 00028243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

3470...100P30-13

