

INTEGRAL TWIN

2946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Integral twin
하우징 유형	중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터
표준	EN12531 - 병원 베드 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	150 kg
4km/h에서의 적재 용량	150 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	450 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	175 mm
전체 너비	75 mm
전체 체중	1.42 kg
인증	TÜV Süd 로 시험 및 모니터링

하우징

주택 자재	강판, 중
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
색상	그레이 화이트(RAL9002)
오프셋	45 mm
회전 반경	124 mm
회전 간섭	248 mm
돔 직경	70 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	그레이 화이트(RAL9002)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	150 mm
트레드 폭	15 mm
차체 너비	15 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

피팅

피팅 유형	프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경	32 mm
볼트 길이	51 mm
볼트 나사산 위치	7 mm
볼트 장착 구멍 수량	4



독일 디자인
인 어워드



레드닷 디자인
인 어워드

INTEGRAL TWIN

2946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302639

주문 번호 0003272000

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

