



ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	36 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Basetech
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.11 kg

Product Drawings

