製品情報

# STYLEA

5920XOI075B10-11x20 DOM20

EAN 4031582355208



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●●● |
| 耐食性 | ●●●●○ |

## コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Stylea |
| ハウジングタイプ | 自在キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 50 kg |
| 導電性 | はい |
| ステンレス | いいえ |
| 温度範囲（最小） | -10 °C |
| 最大温度範囲 | 40 °C |
| 取付高 | 81 mm |
| 全幅 | 54 mm |

## ハウジング

| | |
|---|---|
| 住宅用建材 | ポリアミド |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回 |
| 旋回半径 | 62 mm |
| 旋回径 | 124 mm |
| ドーム径 | 20 mm |

## 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリアミド、導電性 |
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | スペーサーチューブ付きプレーンベアリング |
| 車軸 | リベット止め |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 75 mm |
| トレッド幅 | 8 mm |
| トレッドの硬度（D） | 75 ショアD |

## フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | グリップリング付きステム、カラー付き |
| ステム径 | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STYLEA

5920XOI075B10-11x20 DOM20

EAN 4031582355208

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Product Drawings**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH