

# GALEA

5071YGH125P51

EAN 4031582399820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Galea                            |
| Tip                            | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja        |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                           |
| Električni provod              | ✓                                |
| Statički Nosivost              | 200 kg                           |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                           |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                            |
| Sveukupna visina               | 163 mm                           |
| Ukupna širina                  | 66 mm                            |
| Ukupna težina                  | 0,609 kg                         |

## TOCAK

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Materijal za telo          | polipropilen, električni provodnik            |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma, električna provodljivost |
| Nošenje                    | klizni lezaj                                  |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                                |
| Prečnik                    | 125 mm  |
| Širina omotac              | 30 mm   |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                                     |

## KUCISTE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Materijal       | poliamid  |
| oblik viljuska  | Zatvoreno |
| okretni lezaj   | Dve lopte |
| ofset           | 40 mm     |
| okretni radijus | 129 mm    |
| Otpor okretanju | 258 mm    |
| Prečnik kupole  | 59 mm     |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 95 mm             |
| Širina ploče                     | 70 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 50 mm             |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# GALEA

5071YGH125P51

EAN 4031582399820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

