

DURATECH

UOP100X36-Ø8 HL45

EAN 4031582442809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	36 mm
차축 홀 직경	8 mm
허브 길이	45 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Duratech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	250 kg
정지 중 하중용량	500 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.25 kg

DURATECH

UOP100X36-Ø8 HL45

EAN 4031582442809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

