

# ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639

Número de comanda 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha smart
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	205 kg
Tracidad de carga a 4 km/h	205 kg
Tracidad de carga estàtica	410 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	240 mm
Pes total	2,612 kg

## RODA

Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negres, negres
El Bearing	Roamiento de rodillos
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

## SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Escàs
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	52,5 mm
Scio de giro	152,5 mm
Sterferencia de giro	305 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	105 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	11 mm

# ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639

Número de comanda 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

