

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-11 HT

EAN 4031582378184
Bestelnummer 00061131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ○ ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | Alpha stainless |
| Type | Wielen |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 125 kg |
| Roestvrij | ✓ |
| Statisch draagvermogen | 250 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 250 °C |
| Totale hoogte | 128 mm |
| Totale breedte | 75 mm |
| Totaal gewicht | 0,682 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Materiaal wielkern | Kunststof thermoset, hittebestendig |
| Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
| Lagering | Droge lagerbus |
| As | Geschroefd met moer |
| Wielkleur | Zwart |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 35 mm |
| Breedte wielkern | 35 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 90 Shore D |

BEHUIZING

| | |
|-----------------|------------------------|
| Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Roestvrij staal |
| Offset | 41 mm |
| Zwenk radius | 91 mm |
| Draaicirkel | 182 mm |
| Diameter koepel | 75 mm |

FITTING

| | |
|------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-11 HT

EAN 4031582378184
Bestelnummer 00061131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

8470UDD100P30- ϕ 11

