

NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439
Bestellnummer 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Guss
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	300 mm
Breite der Lauffläche	100 mm
Achsloch Durchmesser	40 mm
Nabenlänge	120 mm
Breite des Radkörpers	100 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	3120 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	2600 kg
Statische Tragfähigkeit	5200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	18,81 kg

NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439
Bestellnummer 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

