

## PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	300 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	58 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Puretech
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	250 kg
静荷重	500 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	2.821 kg

# PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

