

PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	300 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	58 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	250 kg
静荷重	500 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	2.821 kg

PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

