

STEM

R10-8x28 / 8

EAN 4031582321487



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

フィッティング

フィッティングタイプ	ネジ付きステム
ステム径	8 mm

パフォーマンス

耐食性	● ● ● ○ ○
-----	-----------

コア属性

製品名	シャフト
ハウジングタイプ	アクセサリ
3km/hの耐荷重	40 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	80 kg
取付高	3.5 mm
総重量	0.02 kg