

# DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559  
Bestellnummer 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Duratech                  |
| Typ                         | Rad                       |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 300 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 600 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 0,272 kg                  |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper |
| Lager                    | Rollenlager             |
| Radfarbe                 | Natürliches Weiß        |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 125 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 40 mm                   |
| Achsloch Durchmesser     | 12 mm                   |
| Nabenlänge               | 48,4 mm                 |
| Breite des Radkörpers    | 40 mm                   |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D              |

# DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559  
Bestellnummer 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

