

ELASTECH

IFP 200X50-Ø25

EAN 4031582319842
Bestellnummer 00830632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
	weich
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Grau, spurlos
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	25 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	450 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	360 kg
Statische Tragfähigkeit	900 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	1,709 kg

ELASTECH

IFP 200X50-Ø25

EAN 4031582319842
Bestellnummer 00830632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

