

ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 TREAD-1023

EAN 4031582347098



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ○ ○ ○
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	80 kg
ステンレス	✓
静荷重	160 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
最大温度範囲	250 °C
取付高	128 mm
全幅	85 mm
総重量	0.614 kg

車輪

本体材質	アルミニウム
	柔らかい
トレッド材質	緩衝、耐熱性
ベアリング	ドライベアリングプッシュ
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	メタリック
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	35 mm
ボディ幅	35 mm
トレッドの硬度 (A)	75 ショアA

ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
色	ステンレス

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	100 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長 (最小)	77 mm
プレート穴長 (最大)	60 mm
プレート穴幅 (最小)	77 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 TREAD-1023

EAN 4031582347098



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

