

## GALEA STAINLESS

5087PIO100P30-12

EAN 4031582370935



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Galea stainless                             |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                  |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 80 kg                                       |
| Нержавіюча сталь                   | ✓   |
| Статичний Вантажопідйомність       | 160 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                       |
| Загальна висота                    | 139 mm                                      |
| Загальна вага                      | 0,46 kg                                     |

## КОЛЕСО

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен              |
| Матеріал протектору     | Лита гума, без маркування |
| Носіння                 | Підшипник ковзання        |
| Захист різьби           | Без різьби                |
| Діаметр                 | 100 mm                    |
| Протектор               | 30 mm                     |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A           |

## КРОНШТЕЙН

|                     |  |
|---------------------|--|
| Матеріал            | Поліамід   |
| Вила Форма          | Закрито  |
| Поворотний вузол    | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Офсет (Зсув)        | 40 mm  |
| Поворотне з'єднання | 205 mm   |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 12 mm          |

# GALEA STAINLESS

5087PIO100P30-12

EAN 4031582370935



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

