

ALPHA

3477UOO100P30-13

EAN 4031582306132

Numer zamówienia 00005760



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu | Alpha |
| Typ | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 150 kg |
| Nośność statyczne | 250 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| Wysokość całkowita | 128 mm |
| Szerokość całkowita | 75 mm |
| Waga całkowita | 0,838 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała | Poliamid |
| Materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe |
| Oś | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło | Naturalna biel |
| Ośłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 100 mm |
| Szerokość Bieżnia | 36 mm |
| Szerokość korpusu | 36 mm |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D |

OBUDOWA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał | Arkusze stalowy, ciężki |
| Kształt Widelec | Poszerzane |
| Łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg | 41 mm |
| Promień działania koła | 123 mm |
| Zasięg działania koła | 246 mm |
| Średnica kopuły | 75 mm |

MOCOWANIE

| | |
|-------------------------|----------------|
| Typ mocowania | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 13 mm |

ALPHA

3477UOO100P30-13

EAN 4031582306132

Numer zamówienia 00005760



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

