

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	150 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	300 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
総重量	0.89 kg

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	亜鉛ダイカスト
トレッド材質	硬質ゴム、黒、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
車輪色	メタリック
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	8.3 mm
ハブの長さ	35.5 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	75 ショアA

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972

注文番号 00024890
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

