PRODUCTINFORMATIE

# ALPHA

3477PVJ200P63

EAN 4031582377996



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Slijtage | ●●○○○ |
| Corrosiebestendigheid | ●●●○○ |

## KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Alpha |
| Type | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 205 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 410 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 240 mm |
| Totaal gewicht | 3,24 kg |

## BEHUIZING

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 55 mm |
| Zwenk radius | 167 mm |
| Draaicirkel | 334 mm |

## WIEL

| | |
|---|---|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
| Lagering | Rollager |
| As | Geschroefd met moer |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 200 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 85 Shore A |

## FITTING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 137 mm |
| Breedte plaat | 105 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 105 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Diameter plaatgat | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3477PVJ200P63


EAN 4031582377996

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Producttekeningen






© Copyright 2026 TENTE International GmbH