



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Zeta
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	550 kg
6km/hの耐荷重	440 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1100 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	200 mm
全幅	96 mm
総重量	3.34 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、超重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
色	青色被膜保護
オフセット	55 mm
旋回半径	135 mm
旋回径	270 mm
ドーム径	96 mm

車輪

Tread profile	凸型
Tread hardness	柔らかい
本体材質	アルミニウム
トレッド材質	ポリウレタン、鑄造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	トラフィックグレーA (RAL7042)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	160 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長（最小）	75 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最小）	75 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	11 mm

