

DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	20.1 mm
ハブの長さ	60 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Duratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	800 kg
静荷重	1600 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	1.006 kg

DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

