

DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング、緩衝
車輪色	ナチュラルホワイト
直径	100 mm
トレッド幅	36 mm
車軸穴径	8.4 mm
ハブの長さ	45 mm
ボディ幅	36 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Duratech silent
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	250 kg
静荷重	500 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	0.304 kg

DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

