

# DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング、緩衝
車輪色	ナチュラルホワイト
直径	100 mm
トレッド幅	36 mm
車軸穴径	8.4 mm
ハブの長さ	45 mm
ボディ幅	36 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Duratech silent
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	250 kg
静荷重	500 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.304 kg

# DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

