

# ALPHA SMART

3377DVR200P63

EAN 4031582331646

Номер замовлення 00035056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha smart
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Обвантажопідйомність 3 км/год	205 kg
Обвантажопідйомність 4 км/год	205 kg
Статичний Вантажопідйомність	410 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	240 mm
Загальна вага	3,202 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Роликовий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	30 mm
Твердість Протектор (A)	85 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Вила Форма	Тонка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	52,5 mm
Радіус повороту	164,5 mm
Поворотне з'єднання	329 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# ALPHA SMART

3377DVR200P63

EAN 4031582331646

Номер замовлення 00035056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

