

# ALPHA STAINLESS

8477PID125P62

EAN 4031582381627  
Bestellnummer 00035729



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Alpha stainless                |
| Typ                         | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 100 kg                         |
| Rostfrei                    | ✓                              |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                          |
| Bauhöhe                     | 155 mm                         |
| Gesamtbreite                | 75 mm                          |
| Gesamtgewicht               | 1,219 kg                       |

## RAD

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen              |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, spurlos        |
| Lager                    | Rollenlager, Rostfrei     |
| Achse                    | Verschraubt               |
| Radfarbe                 | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Durchmesser              | 125 mm                    |
| Breite der Lauffläche    | 37 mm                     |
| Breite des Radkörpers    | 37 mm                     |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A                |

## GEHÄUSE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Material        | Rostfreier Stahl, schwer |
| Gabelform       | Bauchig                  |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig    |
| Farbe           | Stahl, Rostfrei          |
| Ausladung       | 40 mm                    |
| Schwenkradius   | 123 mm                   |
| Störkreis       | 246 mm                   |
| Dom Durchmesser | 75 mm                    |

## BEFESTIGUNG

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Befestigungsart             | Kleine rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 105 mm                    |
| Plattenbreite               | 85 mm                     |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 77 mm                     |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 60 mm                     |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 77 mm                     |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm                     |
| Plattenloch Durchmesser     | 9 mm                      |

# ALPHA STAINLESS

8477PID125P62

EAN 4031582381627  
Bestellnummer 00035729



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

3477U00125P62-neu

