

LEVINA

5377PIO125P30-13 XL

EAN 4031582382280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Levina
Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	80 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	160 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	161 mm
Gesamtgewicht	0,6 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Schlank
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Ausladung	38,5 mm
Schwenkradius	130 mm
Störkreis	260 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, spurlos
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	13 mm



Universal
Design
Award



Deutscher
Designer
Club

LEVINA

5377PIO125P30-13 XL

EAN 4031582382280



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

