

ALPHA STAINLESS

8478UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582313215
Bestellnummer 00035114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname | Alpha stainless |
| Typ | Bockrolle |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 200 kg |
| Rostfrei | ✓ |
| Statische Tragfähigkeit | 400 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 155 mm |
| Gesamtbreite | 85 mm |
| Gesamtgewicht | 0,67 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager | Rollenlager, Rostfrei |
| Achse | Verschraubt |
| Radfarbe | Natürliches Weiß |
| Durchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Breite des Radkörpers | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |

GEHÄUSE

| | |
|-----------|--------------------------|
| Material | Rostfreier Stahl, schwer |
| Gabelform | Bauchig |
| Farbe | Stahl, Rostfrei |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Befestigungsart | Kleine rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 100 mm |
| Plattenbreite | 85 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 77 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 60 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 77 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 9 mm |

ALPHA STAINLESS

8478UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582313215
Bestellnummer 00035114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

