製品情報

# ICS

5328PJP125P50 7001

EAN 4031582030556



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●●○ |
| 摩擦 | ●●●○○ |
| 耐食性 | ●●●●○ |

## コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | ICS |
| ハウジングタイプ | 固定キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲（最小） | -10 °C |
| 最大温度範囲 | 40 °C |
| 取付高 | 166 mm |
| 全幅 | 52 mm |
| 総重量 | 0.62 kg |

## ハウジング

| | |
|---|---|
| 住宅用建材 | ポリアミド |
| フォーク形状 | スリム |
| 色 | シルバーグレー（RAL7001） |
| ドーム径 | 52 mm |

## 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車輪色 | シルバーグレー（RAL7001） |
| スレッドガード | 一体型スレッドガード |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| ボディ幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度（A） | 87 ショアA |

## フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 77 mm |
| プレート幅 | 67 mm |
| プレート穴長（最小） | 46.5 mm |
| プレート穴長（最大） | 51.5 mm |
| プレート穴幅（最小） | 56 mm |
| プレート穴幅（最大） | 61.5 mm |
| プレート穴径 | 8.5 mm |

IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ICS


5328PJP125P50 7001

EAN 4031582030556

注文番号 00027181

**製品図面**




IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH