



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Linea              |
| ハウジングタイプ  | 方向ロック付き旋回キャスター     |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 120 kg             |
| 静荷重       | 240 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -10 °C             |
| 温度範囲（最大）  | 40 °C              |
| 取付高       | 118 mm             |
| 全幅        | 82 mm              |
| 総重量       | 0.734 kg           |

## 車輪

|            |                  |
|------------|------------------|
| 本体材質       | ポリアミド            |
| トレッド材質     | ポリウレタン、樹脂成型      |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング、ステンレス |
| スレッドガード    | スレッドガード付き        |
| 直径         | 100 mm           |
| トレッド幅      | 20 mm            |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA          |

## ハウジング

|         |            |
|---------|------------|
| 材料      | ポリアミド      |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング    |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
| オフセット   | 32 mm      |
| 旋回半径    | 108 mm     |
| 旋回径     | 216 mm     |
| ドーム径    | 52 mm      |
| ステンレス   | ✓          |

## フィッティング

|            |       |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴  |
| ボルト穴径      | 11 mm |

## 図面

