

NOVATECH

ETX082X70-Ø17 HL75-B

EAN 4031582331936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名 Novatech

ハウジングタイプ 車輪

3km/hの耐荷重 700 kg

静荷重 1400 kg

温度範囲 (最小) -20 °C

最大温度範囲 60 °C

総重量 1.004 kg

車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	82 mm
トレッド幅	70 mm
車軸穴径	17 mm
ハブの長さ	75 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
ベアリングタイプ	6303
シールタイプ	B
以下に適しています	jungheinrich_mic

NOVATECH

ETX082X70-Ø17 HL75-B

EAN 4031582331936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

