

KAPPA LOAD

9650MOP300P64 TFR

EAN 4031582481877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Kappa load
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	2000 kg
6km/h에서의 적재 용량	2000 kg
적재 용량 정적	4000 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	355 mm
전체 체중	15.74 kg

휠

차체 재질	폴리아미드, 초무거움
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	300 mm
트레드 폭	80 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

하우징

재료	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	다양한 강화
스위블 베어링	딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
오프셋	76 mm
회전 반경	226 mm
회전 간섭	452 mm
	✓

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	175 mm
플레이트 너비	140 mm
플레이트 홀 길이(최대)	140 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	15 mm

KAPPA LOAD

9650MOP300P64 TFR

EAN 4031582481877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

