PRODUKTINFORMATION

# ELASTECH

## IEP 125x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319699




Bild kann vom Originalprodukt abweichen

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### RAD

| | |
|---|---|
| Tread hardness | weich |
| Material des Radkörpers | Aluminium |
| Material der Lauffläche | Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Radfarbe | Strahlschwarz (ähnlich RAL9005) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Achsloch Durchmesser | 25 mm |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Breite des Radkörpers | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 68 Shore A |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●○○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●●● |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Elastech |
| Typ | Rad |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 300 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 240 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 600 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
| Gesamtgewicht | 0,89 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## IEP 125x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319699

Bestellnummer 00829687

**Produktzeichnungen**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

IEP 125x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319599

Bestellnummer 00320687




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH